

Garant**Hörnarbetsplats för Workstation eLevel, med 2 lyftpelare, med mörkgrå Eluplan-skiva****Beställningsdata**

Ordernummer	920085
GTIN	4045197719744
Artikelklass	91P

Beskrivning**OBS: Färgval möjligt****Utförande:**

Hörnarbetsplats med 40 mm tjock arbetsskiva och 2 lyftpelare. Elektrisk steglös höjdställning. Endast i kombination med 1 Workstation eLevel. Styrningen programmeras på 4 lyftenheter.

Lackering:

Stödben musgrå RAL 7005, ej konfigurerbar. Lyftpelare i eloxerad aluminium, ej konfigurerbar. Sido- och bakvägg ljusgrå RAL 7035 pulverlackerad, konfigurerbar.

Höjdställningsområde (arbetsस्कivans överkant) från – till: 700 - 1000 mm

Bredd: 1100 mm

arbetsskiva längd: 1000 mm

Arbetsskiva (djup): 1000 mm

arbetsskiva (tjocklek): 40 mm

vikt: 77 kg

Teknisk beskrivning

Ovansida arbetsskiva	beläggning antistatisk, mycket reptålig, medelhård, ej ljusäkta
arbetsskiva längd	1000 mm
Arbetsskiva (djup)	1000 mm

Material arbetsskiva	ST-träkärna med Eluplan-plastbeläggning
vikt	77 kg
arbetskiva (tjocklek)	40 mm
Bredd	1100 mm
Höjdställningsområde (arbetsskivans överkant) från – till	700 - 1000 mm
Beläggning arbetsskiva	Eluplan (plast), (linoleumgolv)
Färg ovansida arbetsskiva	mörkgrå
Serie	Workstation
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Höjjustering arbetsplats	700-1000 mm
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	150 kg
Utförande höjinställning	elektrisk
plattans tjocklek	40 mm
Höjdutjämning	25 mm
Höjdställning i raster	25 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Hörnlösning för arbetsbänk