

 Atlas Copco

Tryckluftsdreven raxlipmaskin, spännhyls-Ø 6 mm, Typ: G2440



Beställningsdata

Ordernummer	079446 G2440
GTIN	7322590020217
Artikelklass	03R

Beskrivning

Utförande:

Kraftfullt, långsamtgående utförande med stödhandtag. Maximivarvtal **4300 v/min.**

leveransinnehåll:

Inklusive erforderlig nippel.

Reservdel:**Utvalda underhållssatser (Service Kits):**

Slitdelssatser för förebyggande underhåll och skötsel kan på begäran fås till de flesta av tryckluftsverktygen från Atlas Copco.

Teknisk beskrivning

rekommenderad slangdimension (invändig Ø)	10 mm
maximal luftförbrukning	342 l/min
bullernivå	80 dB(A)
tillverkarens beteckning	G2440
vikt	0,9 kg
maximalt varvtal:	4300 min ⁻¹
maximala vibrationer enligt EN	< 2,5 m/s ²
axeffekt	550 W

Tryckluftsanslutning	1/4 tum
anslutningsgänga	BSP
Produktslag	Rakslip