



Kombi-fyrbackschuck med kort konisk fläns Kort koniskfläns, DIN 702-3, Utvändig Ø A / kona: 200/5mm



Beställningsdata

Ordernummer	315645 200/5
GTIN	5907412202853
Artikelklass	36B

Beskrivning

Förklaringstext:

Individuell inställning av kombinerade backar

Självcentrerande inställning av backar

Användningsdata:

Kombinerad fastspänning genom två olika backinställningar:

a) Centrisk justering av grundbackar (spiralhjul);

b) Individuell justering av överbackar.

Därigenom kan ojämnt formade arbetsstycken spännas fast som på en planskiva. Spiralhjulet för backinställning är **härdat**, spiralens flanker och grundbackarnas gängspår är slipade **på båda sidorna**.

Med kort koniskt fäste DIN 702-3. med stagbultar och flänsmuttrar för spindelnosar DIN 55027. (DIN 55027 och den internationella normen ISO 702-3 är identiska med DIN 55022 (gamla normen)). Svarvchucken fästs utan mellanfläns direkt på spindelnsen.

Norm:

DIN 702-3.

Material:

Gjutgods

leveransinnehåll:

Inklusive:

1 sats = 4 härdade grundbackar.

1 sats = 4 härdade vändbara backar (kan användas som inner- och ytterbackar).

1 chucknyckel.

Teknisk beskrivning

Chuckfyrkantnyckel K	11 mm
Konstorlek	5
vikt	19 kg
antal låsbultar	4
Höjd utan backar H ₁	112 mm
Utvändig Ø A	200 mm
Öppning E	55 mm
Styrningskon B	82,575 mm
Hålcirkel F	104,8 mm
Storlek på låsbultar	M10
Höjd med backar H ₂	143 mm
Norm	DIN 702-3
Produktslag	Kombi-fyrbackschuck