



Granitplatta noggrannhet 1, längd × bredd: 2000X1000mm



Beställningsdata

Ordernummer	430200 2000X1000
GTIN	2050001949752
Artikelklass	46H

Beskrivning

Utförande:

Extra väl utbalanserad natursten.

- **Felfri, homogen struktur.**
- **Nedböjnings- och vridstyv.**
- **Fullständigt rostfri och syrafast, låg värmeledningsförmåga.**
- **Mikrofin bearbetning av ytan (diamanläppad). De tillåtna toleranserna underskrids.**
- **Optiskt renslipade ytterkanter.**
- **Stödpunkter (stålkulinsatser) finns på undersidan för att ge en statiskt bestämd lagring.**
- **Hårdare än härdat stål (6 – 7 enligt Mohs skala), omagnetiska och inte elektriskt ledande.**

Noggrannhet:

Tillverkning och slutkontroll sker i datorstyrda klimatrum. Den mätutrustning som används garanterar exakt överensstämmelse med nationella och internationella kalibreringslaboratorier.

DIN 876/1 – diamantslipad för verkstad och tillverkning.

leveransinnehåll:

Inklusive provningscertifikat, transportförpackning. Inklusivt stålkuleinsatser.

OBS!:

På förfrågan: Rostfria stålgänginsatser, T-spårskenor av stål (för nr 430190, kan inte föras med T-spårskenor av stål), noggrannhet 000, andra dimensioner, mellandimensioner.

Leveranskostnaden tillkommer.

Teknisk beskrivning

Tjocklek	220 mm
vikt	1320 kg
planhet	0,03 mm

antal stålkuleinsatser	5
Norm	DIN 876
noggrannhet	1 mm
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Produktslag	Mätplatta

Tillbehör

Dubbdockor par, kvalitet 1, kraftigt utförande spetshöjd 150 mm	431710 150
Dubbdockor par, kvalitet 1, kraftigt utförande spetshöjd 200 mm	431710 200
Kullagerprisma par	431705
Stativ för vändskärsstorlek längd×bredd 2000X1000 mm	431000 2000X1000
Styr- och spänn- T-spårskena inklusive montering För plattlängd 2000 mm	431700 2000