

**PLANOLITH****Granitplatta noggrannhet 1, längd × bredd: 1200X800mm****Beställningsdata**

Ordernummer	430200 1200X800
GTIN	2050001949738
Artikelklass	46H

**Beskrivning****Utförande:**

Extra väl utbalanserad natursten.

- **Felfri, homogen struktur.**
- **Nedböjnings- och vridstyv.**
- **Fullständigt rostfri och syrafast, låg värmeledningsförmåga.**
- **Mikrofin bearbetning av ytan (diamanläppad). De tillåtna toleranserna underskrids.**
- **Optiskt renslipade ytterkanter.**
- **Stödpunkter (stålkulinsatser) finns på undersidan för att ge en statiskt bestämd lagring.**
- **Hårdare än härdat stål (6 – 7 enligt Mohs skala), omagnetiska och inte elektriskt ledande.**

**Noggrannhet:**

Tillverkning och slutkontroll sker i datorstyrda klimatrum. Den mätutrustning som används garanterar exakt överensstämmelse med nationella och internationella kalibreringslaboratorier.

**DIN 876/1 – diamantslipad** för verkstad och tillverkning.

**leveransinnehåll:**

**Inklusive provningscertifikat, transportförpackning.** Inklusivt stålkuleinsatser.

**OBS!:**

**På förfrågan:** Rostfria stålgänginsatser, T-spårskenor av stål (för nr 430190, kan inte föras med T-spårskenor av stål), noggrannhet 000, andra dimensioner, mellandimensioner.

Leveranskostnaden tillkommer.

**Teknisk beskrivning**

Tjocklek	160 mm
vikt	460 kg
planhet	0,022 mm

antal stålkuleinsatser	5
Norm	DIN 876
noggrannhet	1 mm
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Produktslag	Mätplatta

## Tillbehör

Dubbdockor par, kvalitet 1, kraftigt utförande spetshöjd 200 mm	431710 200
Styr- och spänn- T-spårskena inklusive montering För plattlängd 1200 mm	431700 1200
Stödskep för vändskärsstorlek längd×bredd 1200X800 mm	431050 1200X800
Kullagerprisma par	431705
Dubbdockor par, kvalitet 1, kraftigt utförande spetshöjd 150 mm	431710 150
Stativ för vändskärsstorlek längd×bredd 1200X800 mm	431000 1200X800