


Garant**XDLW 09T308 TN, KU 7710, Typ: GGG**

Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 212964 GGG |
| GTIN | 4045197720573 |
| Artikelklass | 21H |

Beskrivning

OBS!:Riktvärden för användning för $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

Dra åt spänskruv nr 219933 med högst 2,2 Nm!

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Typ | GGG |
| ISO-kod vändskär | XDLW 09T308 TN |
| Programmeringsradie vid $a_{p \max}$ | 1,99 mm |
| Hörnradie | 0,8 mm |
| Sort | KU 7710 |
| Skärmaterial | Keramik |
| maximalt sågdjup $a_{p \max}$ | 0,8 mm |
| Matning f_z per tand | 0,43 mm |

| | |
|------------------|-----------------------|
| Antal byten/skär | 4 |
| Produktslag | Vändskär för fräsning |

Användardata

| | Lämplighet | V_c | ISO-kod |
|--------------|------------|-----------|---------|
| GG(G) | lämplig | 600 m/min | K |
| vått maximal | lämplig | | |
| torrt | lämplig | | |