

**Garant****Invändig skärhållare för sticksvarvning, Höger, Skaftdiameter DS / Stickbredd w: 12/1,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273790 12/1,5
GTIN	4045197720979
Artikelklass	21W

**Beskrivning****Utförande:**

Tillverkas av höghållfast verktygsstål ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Tillsammans med den konvexa fastspänningen av vändskären leder det till maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytkvalitet och produktivitet.

**Teknisk beskrivning**

Mittförskjutning $L_3$	9,5 mm
Minimiförborrningshåldiameter $D_{\min}$	16 mm
Skrubar	279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
Spårbredd w	1,5 mm
$t_{\max}$ invändig bearbetning	4,5 mm
totallängd L	140 mm
Utkragande längd $L_1$ indragna hållare	30 mm
Skaftdiameter $D_s$	12 mm
användningsområde	#radiellt instick, invändigt
Användning	Höger
Invändig	ja
axiell spårstickning kan göras	ja
Produktslag	Borrstång

---

**Tillbehör**

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Kläm-skruv Typ 12

279815 12

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara  
klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500