

Garant**Invändig skärhållare för sticksvarvning, Höger, Skaftdiameter DS / Stickbredd w: 16/1,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273790 16/1,5
GTIN	4045197720986
Artikelklass	21W

Beskrivning**Utförande:**

Tillverkas av höghållfast verktygsstål ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Tillsammans med den konvexa fastspänningen av vändskären leder det till maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytkvalitet och produktivitet.

Teknisk beskrivning

Minimiförbörningshåldiameter D_{\min}	16 mm
t_{\max} invändig bearbetning	4,5 mm
Spårbredd w	1,5 mm
Mittförskjutning L_3	7,5 mm
Skrubar	279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
totallängd L	180 mm
Utkragande längd L_1 indragna hållare	30 mm
Skaftdiameter D_s	16 mm
användningsområde	#radiellt instick, invändigt
Användning	Höger
Invändig	ja
axiell spårstickning kan göras	ja
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Kläm-skruv Typ 12	279815 12
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500