



Roterande fil Filtandning STEEL – grov, VHM, Typ: D1614



Beställningsdata

Ordernummer	547100 D1614
GTIN	4007220003008
Artikelklass	55F

Beskrivning

Utförande:

Den **innovative tandgeometrin** möjliggör **mycket höga bearbetningsprestanda** i kombination med **lugn gång och god styrförmåga**. Den optimala spånbildningen (inga spetsiga spån) garanterar hög ytkvalitet. Skaft-Ø 6 mm.

Användningsdata:

Optimerad för bearbetning av **stål och gjutstål**.

Skaft-Ø: 6 mm

Formbeskrivning: Kulform

Huvud-Ø: 16 mm

Huvudängd L₁: 14 mm

totallängd: 54 mm

Skaft-Ø: 6 mm

Teknisk beskrivning

Form	D1614
Huvudängd L ₁	14 mm
Tandningsfinhetsgrad	grov
förkortning tandning	STEEL
Huvud-Ø	16 mm
Formbeskrivning	Kulform
totallängd	54 mm
Skaft-Ø	6 mm

Skärmaterial

VHM

Produktslag

Roterande fil