



Gängtättningsmedel, 50 ml, Tillverkar-ID: 53-14



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 083322 53-14 |
| GTIN | 8029822036051 |
| Artikelklass | 08G |

Beskrivning

Utförande:

Tättningsmedlen ersätter hampa, tättningsband och pasta och är motståndskraftiga mot gaser, vätskor, luft, vatten, olja, kolväten och många kemiska produkter. En **fullständig ytkontakt** garanterar **100 % täthet**. Återskrivning och lägeskorrigeringar kan göras med vanliga verktyg under monteringen innan medlet härdat. Tättningsmedelrester täpper inte igen filter och ventiler.

Användningsdata:

Medelhållfast, hydraulik- och pneumatiktätning, omedelbar täthet vid låga tryck, **utan beteckning**.

OBS!:

Rengör gängdelarna med universalrengöringsmedel nr 083391 och nr 083392 innan tättningsmedlet appliceras.

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------|---------|
| för gängstorlek tum | 3/4 tum |
| tillverkarens beteckning | 53-14 |
| fullhärdat efter | 1 - 3 h |

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| minimalt lossningsmoment | 8 - 12 Nm |
| för gängstorlek M upp till | M20 |
| lagringstemperatur | 10 - 25 °C |
| Dynamisk viskositet | 430 - 630 mPas |
| för gängtyp | Alla |
| Största spaltmått | 0,15 mm |
| Påfyllningsvolym | 50 ml |
| Form | flytande |
| handfast efter | 10 - 20 min |
| Kemisk bas | anaerobt metakrylat |
| Egenskap | fluorescerande under UV-ljus |
| Flampunkt | 100 °C |
| lämpligt för material | metall |
| Färg | brun |
| temperaturområde | -55 - 150 °C |
| Hållbarhet från tillverkningsdatum | 12 månad |
| Demontering | med specialverktyg |
| Hållfasthetsklass | medelhållfast |
| Densitet | 1,1 g/cm ³ |
| Produktnamnsattribut | 50 ml |
| Produktslag | Tätningemedel |

Tillbehör

| | |
|---|-------------|
| Rengörings- och avfettningsspray tillverkarens produktnummer 7061 | 083391 7061 |
|---|-------------|

| | |
|---|-------------|
| Rengörings- och avfettningsspray tillverkarens produktnummer 7063 | 083392 7063 |
|---|-------------|