

Garant**ER-hylschuck mini / smal Form ADB, SK 50 A = 100, för ER-spännhylsstorlek: 11****Beställningsdata**

Ordernummer	300667 11
GTIN	4062406109455
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

Hylsmutter balanserad **för HSC**. ER11-uppborrad genomgång. Skaften hårbearbetade (god balans!).

leveransinnehåll:

Inklusive High-Speed ER-minimutter (nr 309650).

Specialtillbehör:

ER-spännhylsor nr 308881 – 309434, ER-chucknyckel nr 309740.

Teknisk beskrivning

spännvidd	0,5 - 7 mm
passande chucknyckel nr 309740	11
utkragningslängd A-mått	100 mm
Utvändig-Ø D	16 mm
Effektiv längd L _N	66 mm
Spännhylsa D ₁	1-7 mm
fäste	SK 50 A = 100
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB

Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Spänntångchuck

Tillbehör

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm	308918 4
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308790 50
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm	308918 6
Dragtapp 60°tätad passar för konor 50	308785 50
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2 mm	308881 2
DragtapparForm B passar för konor 50	308640 50
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2 mm	308918 2
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 3 mm	308881 3
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308620 50
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 50	308820 50
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308760 50
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 3,5 mm	308881 3,5
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308765 50
Dragtappartätad passar för konor 50	308660 50
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm	308881 5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm	308881 6
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308650 50
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308795 50
Specialdragtapp passar för konor 50	308740 50
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 1 mm	308881 1
Specialdragtapp, utan innergångatätad passar för konor 50	308720 50

Dragtappartätad, form A passar för konor 50	308610 50
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 50	308605 50
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm	308881 4
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm	308881 7
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2,5 mm	308881 2,5
DragtapparForm A passar för konor 50	308600 50
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4,5 mm	308881 4,5
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 50	308830 50
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 1,5 mm	308881 1,5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm	308918 5
Momentnyckelmed omställbart spärrhuvud maximalt vridmoment 200 Nm	656050 200
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 50	308615 50
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5,5 mm	308881 5,5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 1 mm	308918 1
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6,5 mm	308881 6,5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm	308918 7
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 3 mm	308918 3
ER-spänntångsats 13 delar 1-7 mm	309010
ER-spännhylsa för gängtappar nom. spänn-Ø d 3,5 mm	309399 3,5
ER-spännhylsa för gängtappar nom. spänn-Ø d 4 mm	309399 4
ER-spännhylsa för gängtappar nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309399 4,5
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	308882 4
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 5 mm	308882 5
ER-spännhylsa för gängtappar nom. spänn-Ø d 6 mm	309399 6
ER-spännhylsa för gängtappar nom. spänn-Ø d 2,8 mm	309399 2,8
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	308882 6
ER-spännhylsa för gängtappar nom. spänn-Ø d 2,5 mm	309399 2,5
ER-spänntångsats 7 delar 1-7 mm	309155
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 3 mm	308882 3

