



Centreringsapparat C OS med inspänningskraft \varnothing 16 mm, avläsning av mäturet: 0,005mm



Beställningsdata

Ordernummer	359600 0,005
GTIN	2050001865939
Artikelklass	38D

Beskrivning

Utförande:

Mäturet förblir i det läge som maskinoperatören önskar under arbetsförloppet.

- Med fast inspänningskraft \varnothing 16 mm, cylindriskt

Användningsdata:

- Kan användas horisontalt och vertikalt.
- Uppriktning av hål, axlar, plana ytor, referenskanter och instick centriskt mot arbetsspindeln.
- Kontroll av arbetsspindlars koncentration.

Noggrannhet:

0,01 mm centrerings- eller arbetsnoggrannhet.

leveransinnehåll:

C OS – inklusive mätspets med kul- \varnothing 5 mm nr 359660, böjd mätspets med kul- \varnothing 5 mm för utvändig- \varnothing .

Specialtillbehör:

Skaft och mätspetsar nr 359650 – 359670.

OBS!:

Kantavkännare, se nr 359000; 359070 och 3D-spetsar, se nr 359520; 359500.

Teknisk beskrivning

spetstryck	1 N
mätområde för ur	2,5 mm
längd utan skaft och spets	92 mm
maximalt spindelvarvtal	50 - 100 min ⁻¹
Höljes-Ø	60 mm
avläsning av mäturet	0,005 mm
Produktslag	Centrumsökare

Tillbehör

Magnethållare komplett Typ M	359611 M
Snörhållare komplett Typ S	359612 S
Vinklad spets Ø 2,5 mm	359665
Vinklad spets Ø 5 mm	359670
Sats med spets/förlängning	359650
Spetskul-Ø 1,6 mm	359655
Utbytbar spets, rak Ø 5 mm	359660