

**Garant****GARANT Softcut® fasningsfräs MTC, med hål, Vinkel  $\gamma$ : 60grad****Beställningsdata**

Ordernummer	215152 60
GTIN	4045197801012
Artikelklass	210

**Beskrivning****Utförande:**

Robust påsticks-fasfräs. Vändskärsinfästningar som är inneslutna på flera sidor för stabilisering av skären och upptagning av de vertikala och radiella krafterna.

**Användningsdata:**

För stora avfasningsbredder i stålkonstruktioner Lämpar sig utmärkt för skrub- och semiskrubbanvändning.

**OBS!:**

För skapande av stegfria ytor.

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 3,8 används** med klinga nr **674252 strl. 15IP**.

**Teknisk beskrivning**

möjlig fasbredd l	29,5 mm
Vinkel $\gamma$	60 grad
FästhålsØ	27 mm
effektivt antal skär $Z_{eff}$	3

möjlig fasbredd h	24,3 mm
Passande vändskär	AP.T 1805..
möjlig fasbredd b	14 mm
Minsta Ø D	35 mm
totallängd L <sub>tot</sub>	50 mm
Skruvsats för vändskär	219808 (15IP; 3,8 Nm)
Största Ø D <sub>1</sub>	64 mm
Serie	Softcut®
Tandmatning vid h <sub>max</sub>	0,12 mm
Antal vändskärsplattor	6
Skaftutförande	med hål
Skärindelning	Oregelbunden
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	MTC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktlag	Fasningsfräs

## Tillbehör

Vändskärsskruvsats 10 delar	219808
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 3,8 Nm	211750 3,8
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP