

**Garant****GARANT Softcut® fasningsfräs MTC, med hål, Vinkel  $\gamma$ : 75grad****Beställningsdata**

Ordernummer	215152 75
GTIN	4045197801029
Artikelklass	210

**Beskrivning****Utförande:**

Robust påsticks-fasfräs. Vändskärsinfästningar som är inneslutna på flera sidor för stabilisering av skären och upptagning av de vertikala och radiella krafterna.

**Användningsdata:**

För stora avfasningsbredder i stålkonstruktioner Lämpar sig utmärkt för skrub- och semiskrubbanvändning.

**OBS!:**

För skapande av stegfria ytor.

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 3,8 används** med klinga nr **674252 strl. 15IP**.

**Teknisk beskrivning**

möjlig fasbredd b	7,5 mm
FästhålsØ	22 mm
möjlig fasbredd h	27,8 mm
Passande vändskär	AP.T 1805..
Vinkel $\gamma$	75 grad

effektivt antal skär $Z_{\text{eff}}$	3
Största $\varnothing D_1$	50 mm
möjlig fasbredd l	29,5 mm
Minsta $\varnothing D$	35 mm
Skruvsats förvändskär	219808 (15IP; 3,8 Nm)
totallängd $L_{\text{tot}}$	60 mm
Serie	Softcut®
Tandmatning vid $h_{\text{max}}$	0,11 mm
Antal vändskärspaltor	6
Skaftutförande	med hål
Skärdelning	Oregelbunden
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	MTC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Fasningsfräs

## Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 3,8 Nm	211750 3,8
Vändskärsskruvsats 10 delar	219808
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP