



Weldonelement med utjämning, lång, för nominell diameter: 7mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 335725 7 |
| GTIN | 4045197801609 |
| Artikelklass | 32P |

Beskrivning

Utförande:

Cylindrisk hållare härdad och slipad med **snabbkoppling**. Invändig fyrkant med hållare för gängborr resp. överföring av vridmomentet. Klämmekanism förhindrar att gängborren dras ut. Drag-/tryckutjämning på vardera 0,2 mm via utjämningsselement. Fastspänning av Weldonelementet antingen via medbringarytan eller via utjämningsselement.

Fördel:

- **Mycket prisvärd lösning.**
- **Stabilt, smalt utförande.**
- **Variation hos spänn- resp. spirallängderna.**

Användningsdata:

För fastsättning av gängborren bl.a. i en Weldonchuck.

Specialtillbehör:

Utjämningsselement nr 335730.

OBS!:

Minimalutjämningsfunktion **bara** i kombination med nr 300415 och 335730. För standard-Weldonchuckar är bara stel fastspänning möjlig, se nr 335740.

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------|--------------------|
| Utvändig-Ø D | 16 mm |
| justersträcka V | 10 mm |
| Spännvidd d | 7 mm |
| Spirallängd A | 139 mm |
| totallängd L | 148 mm |
| Produktslag | Gängskärningschuck |

