KNIPEX

# Elektronikspetstång, totallängd: 115mm

## Beställningsdata

| | |
|---|---|
| Ordernummer | 727196 115 |
| GTIN | 4003773024842 |
| Artikelklass | 73F |

## Beskrivning

**Utförande:**
Blankpolerad yta och därför inga störningar i kopplingskretsen på grund av bländande kromdelar. Genomstucken precisionsled. Dubbelfjäder med låg friktion för mjuk och jämn öppning. Flerkomponentsgrepphylsor svart/grå, elektriskt avledande. **ESD-skyddad.** Slätslipade gripytor. Kanter noggrant avgradade.
**Användningsdata:**
För fina monteringsarbeten, t.ex. i elektronik och finmekanik.
**Norm:**
DIN ISO 9655
**Material:**
Kullagerstål, oljehärdat.
**OBS!:**
Fler utföranden på begäran.

## Teknisk beskrivning

| | |
|---|---|
| käftlängd | 22,5 mm |
| totallängd | 115 mm |
| huvudbredd | 9,5 mm |
| elektrostatisk egenskap | EGB/ESD |
| U-form | spetsig ände |
| Norm | DIN ISO 9655 |

| | |
|---|---|
| backarnas utförande | slätslipad invändigt |
| Handtag | Hylsor av flerkomponentmaterial. |
| Material | Kullagerstål |
| Yta | spegelpolerat |
| med returfjäder | ja |
| Produktslag | Spetstång |