


**Garant****Perforerad panel tvåsidig, Passar för typ: 1500****Beställningsdata**

Ordernummer	928071 1500
GTIN	4062406112707
Artikelklass	91P

**Beskrivning****Utförande:**

Av robust kantad stålplåt för överskådlig verktygsförvaring.

Perforerad panel i **dubbelsidigt utförande** vars båda sidor kan utrustas **oberoende av varandra**.

Perforerade paneler av falsad stålplåt □ 9x9 mm i 37 mm raster för fastsättning av tillbehör till perforerade paneler.

**Passar till:**

För inskruvning mellan bärpelare nr 928010, i materialvagn nr 918590 och för skiljeväggar nr 955430 och 955431.

**Lackering:**

Ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd**.

**OBS!:**

Tillbehör till perforerade paneler finns i grupp 95

**Teknisk beskrivning**

vikt	18 kg
Passar för typ	1500 mm
lyftförmåga	100 kg
Perforerad panel utförande	Dubbelsidig
höjd	481 mm
Djup	25 mm

Bredd	1420 mm
Materialtjocklek	1 mm
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Perforerad panel

## Tillbehör

Multimedia-svängarm med multifunktionsfäste antal leder 1	928270 1
Multifix Passar för typ 300	928201 300
Stolpe för upphängning höjd 481 mm	928060 481
Multifix Passar för typ 1000	928201 1000
Multifix Passar för typ 500	928201 500
Multimedia-svängarm med hållare för bärbar dator antal leder 2	928275 2
Multimedia-svängarm med multifunktionsfäste antal leder 2	928270 2