

Garant**Slimad hydraulchuck, HSK-E 50 A = 70, Spännhylsa D1: 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	307528 12
GTIN	4062406115081
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- Synnerligen smalt utförande (3°-kontur).
- Med RFID/balluff-spånhål.
- Möjligt med axiell längdjustering.
- Skaften hårbearbetade.
- Användning av reducerhylsor möjlig.

Fördel:

- Temperaturbeständig tack vare helt slutet system, dvs. inga lödda tryckkammare. .
- Idealiska dämpningsegenskaper
- Hög momentöverföring, bidrar till hög processäkerhet.

Användningsdata:

Bearbetning vid verktygs- och formtillverkning.

När mindre kast är nödvändiga.

För borrar, brotschning och fräsning.

För fastspänning av verktyg med skafttolerans h6.

leveransinnehåll:

Inklusive 6-kants T-handtagsnyckel.

Specialtillbehör:

Reducerhylsor nr 302135 – 302165.

Teknisk beskrivning

Ø D ₃	20,1 mm
------------------	---------

utkragningslängd A-mått	70 mm
Ø D ₂	18 mm
Utvändig-Ø D	42 mm
Spännhylsa D ₁	12 mm
L ₂	39 mm
fäste	HSK-E 50 A = 70
Hållare norm	DIN 69893
Hållare norm	ISO 12164-1
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Hydro-expansionsspännchuck