



Elektroniksidavbitare spegelpolerad, runt huvud, FW, totallängd: 115mm



Beställningsdata

Ordernummer	726435 115
GTIN	4003773025092
Artikelklass	73F

Beskrivning

Utförande:

Blankpolerad yta och därför inga störningar i kopplingsområde på grund av bländande kromdelar. Stabil, genomstucken led utan spel. Dubbelfjäder med låg friktion för mjuk och jämn öppning. Flerkomponentsgrepphylsor svar/grå, elektriskt avledande. **ESD-skyddad.**

Användningsdata:

För fin skärande bearbetning, t.ex. i elektronik och finmekanik.

Norm:

DIN ISO 9654

Material:

Kullagerstål, induktionshärdade skär.

Teknisk beskrivning

huvudbredd	11 mm
totallängd	115 mm
klippkapacitet koppartråd max Ø	0,3 - 1,6 mm
skärlängd	14 mm
klippkapacitet hård tråd upp till Ø	0,3 - 0,6 mm
klippkapacitet medelhård tråd upp till Ø	0,3 - 1,2 mm
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Skärfas	Liten fas

Material	Kullagerstål
Huvudets form	rund
Norm	DIN ISO 9654
Handtag	Hylsor av flerkomponentmaterial.
Tillverkningsprocess	Induktionshårdade skär (ca 62 HRC)
Yta	spegelpolerad
Produktnamnsattribut	FW
med retur fjäder	ja
Produktslag	Skärande tång