

**Elektroniksidavbitare spegelpolerad, spetsigt huvud, KW, totallängd: 115mm****Beställningsdata**

Ordernummer	726432 115
GTIN	4003773039761
Artikelklass	73F

Beskrivning**Utförande:**

Blankpolerad yta och därför inga störningar i kopplingsområde på grund av bländande kromdelar. Stabil, genomstucken led utan spel. Dubbelfjäder med låg friktion för mjuk och jämn öppning.

Grepphylsor av flerkomponentmaterial.

Användningsdata:

För fin skärande bearbetning, t.ex. i elektronik och finmekanik.

Norm:

DIN ISO 9654

Material:

Kullagerstål, induktionshårdade skär.

Teknisk beskrivning

skärlängd	14 mm
huvudbredd	11 mm
klippkapacitet koppartråd max Ø	0,3 - 1,3 mm
totallängd	115 mm
klippkapacitet medelhård tråd upp till Ø	0,3 - 0,8 mm
Skärfas	Utan fas
Material	Kullagerstål

Huvudets form	spetsig
Norm	DIN ISO 9654
Handtag	Hylsor av flerkomponentmaterial.
Tillverkningsprocess	Induktionshårdade skär (ca 57 HRC)
Yta	spegelpolerad
Produktnamnsattribut	KW
med retur fjäder	ja
Produktslag	Skärande tång