

Garant**Gängskärningschuck MLA IK 50 bar, Skaft-Ø 25 mm, Gäng-kapacitetsområde: M6-20****Beställningsdata**

Ordernummer	338121 M6-20
GTIN	4045197801968
Artikelklass	31M

Beskrivning**Utförande:**

- Med minimal längdkompensering (MLA) tack vare dämpningselement.
- Förlänger gängtapparnas/rullgängtapparnas livslängd upp till 300 %.
- Invändig kylmedelstillförsel upp till 50 bar.
- Säker inspänning i tapphylsor för ER-spännhylsor.
- Kast skaftkon till kon vid användning < 3 µm.

Användningsdata:

I fleroperationsmaskiner med synkronspindel.

- För utjämning av stigningsdifferenser gängtapp/synkronspindel.
- För utjämning av gängtappens stigningsdifferenser.

Specialtillbehör:

ER-spänntänger, se nr 308881-309240 (storlek ER11 / 16 / 25). ER-gängtappspänntänger med fyrkant, se nr 309399 - 309413 (storlek ER 11 / 16 / 25).

Snabbytesinsatser och förlängningar, se nr 338120–338142.

Dragtappar, se nr 308600–308806.

Kylvattenrör för HSK, se nr 309880.

Hylsnyckel för HSK, se nr 309890.

OBS!:

Högsta varvtal 4000 varv/minut.

Teknisk beskrivning

längdkompensering tryck	0,2 mm
Utvändig-Ø D	60 mm
längdkompensering drag	1 mm
passar för ER-storlek	25
Invändig diameter D ₁	32 mm
utkragningslängd A-mått	56 mm
fäste	Skaft-Ø 25 mm
Invändig	ja, med max. 50 bar
Produktslag	Gängskärningschuck