

SICOMET
omniFIT**Yttättningsmedel, 50 ml, Tillverkar-ID: FD1042****Beställningsdata**

Ordernummer	083337 FD1042
GTIN	4058093009208
Artikelklass	08G

Beskrivning**Utförande:**

Tättningsmedlen ersätter hampa, tättningsband och pasta och är motståndskraftiga mot gaser, vätskor, luft, vatten, olja, kolväten och många kemiska produkter. En **fullständig ytkontakt** garanterar **100 % täthet**. Återskruvning och lägeskorrigeringar kan göras med vanliga verktyg under monteringen innan medlet härdat. Tättningsmedelrester täpper inte igen filter och ventiler.

Det flytande tättningsmaterial fyller ut alla mellanrum och ger en fullständig kontakt mellan ytorna. Förbandet tätar permanent. Med PTFE (Teflon)

Användningsdata:

Låg styrka, långsamt härdande yttätning för styva metallflänsar.

OBS!:

Rengör ytorna med universalrengöringsmedel nr 083391 och nr 083392 innan tättningsmedlet appliceras.

Farlighetsmärkning: GHS05 frätande

Farlighetsmärkning: GHS07 Försiktighet

fullhärdat efter: 6 h

Teknisk beskrivning

fullhärdat efter	6 h
tillverkarens beteckning	FD1042
Farlighetsmärkning	GHS05 frätande
Farlighetsmärkning	GHS07 Försiktighet
Form	flytande
Påfyllningsvolym	50 ml
Kemisk bas	Dimetakrylater
Dynamisk viskositet	30000 - 40000 mPas
Hållbarhet från tillverkningsdatum	24 månad
lämpligt för användningsområde	Yttätning
lämpligt för användningsområde	Flänsförband
lämpligt för material	metall
temperaturområde	-60 - 150 °C
lagringstemperatur	8 - 28 °C
minimalt lossningsmoment	8 Nm
Flampunkt	100 °C
handfast efter	6 min
Färg	vit
Största spaltmått	0,2 - 5 mm
Hållfasthetsklass	medelhållfast
Demontering	med normala verktyg
Densitet	1,05 g/cm ³
Produktnamnsattribut	50 ml
Produktslag	Tätningemedel