



## NC-maskinskruvstycke TITAN 2, Typ: 160M



### Beställningsdata

Ordernummer	361302 160M
GTIN	4250364402903
Artikelklass	34A

### Beskrivning

#### Utförande:

Översidan induktionshärdad. Slipad på sidan samt på över- och undersida.

#### Egenskap:

Skruvnyckel för modulärt spännsystem.

#### Förstorat arbetslag för säker fastspänning av råämnen i kombination med neddragningsfunktion.

Backar med M12 cylinderskruvar.

8 mm förlorad spännkant vid neddragning, 3 mm för Gripp.

Spänning nära neutralaxeln möjlig.

Kompatibel med spännbackar av tidigare modell.

Utloppsöppning för kylvätska och spån. Exakta riktspar.

Gänga för arbetsstyckanslag och för förlängning.

Maximal spännkraft 40 kN.

#### Kännetecken:

Kan användas vertikalt.

#### Fördel:

Exakt och kraftfull multifunktionell högtrycksspännare.

- **Tillförlitlig uppspänning av råämnen via högtrycksspindel med extra lång arbetsöppning.**
- **Exakt färdigbearbetning av delar, stomme bearbetad på alla sidor.**

#### Funktion:

#### Spänns endast fast med inställbar momentnyckel (högst 30 Nm)

Med speciell högtrycksspindel och mekanisk kraftförstärkare.

#### Användningsdata:

**För konventionell uppspänning, greppuppspänning och snabbspänning.** Uppspänning av råämnen, skärbränning och sågning genom att de **härdade och utbytbara greppelementen**

tränger in i arbetsstycket. Lämpliga för alla material med hållfasthet upp till ca 1000 N/mm<sup>2</sup>. Kan användas horisontellt och i sidled.

**leveransinnehåll:**

Inklusive 3 stiftnycklar, tolvkantshylsa vidd 14, 4 spännjärn.

**Specialtillbehör:**

- **Backar nr 361331 – 361970.**
- **Momentnyckel nr 656050 storlek 60.**
- **Adapterplatta för snabbbyte av backar Xtric nr 361293 och 361294 storlek 125.**
- **Adapterplattor nr 361297 och 361298 storlek 125**

**OBS!:**

Spännvidden kan utökas med förlängare nr 360420 storlek 160.

## Teknisk beskrivning

Typ	160M
totallängd L	587 mm
f	21 mm
grundstomhöjd c	115 mm
Tvärgående spår	20 mm
m	234 mm
g	30 mm
vikt	68 kg
grundhållarbredd B	164 mm
Längsgående spår	20 mm
r	164 mm
grundhållarlängd a	530 mm
färgkod för passande tillbehör	Titan2/TitanSense
Produktslag	Maskinskruvstycke

## Tillbehör

5-sidiga backar För typ FIX	361361 FIX
Neddragningsats i väska För typ 1	361346 1

Stegback för greppinsatserMobil För typ 160	361347 160
5-sidiga backar För typ MOBIL	361361 MOBIL
Neddragningsatts i väska För typ 2	361346 2
Greppinsats hårdmetall, höjd 7,1 – 8,6 mm Typ	361242
Stegback för greppinsatserfix För typ 160	361348 160
Väskset (för 5-sidig back)	361365
Arbetsstyckanslag	360555
Greppinsats med 2 spetsar, höjd 5,2 – 6,7 mm Typ	361240