

**HOLEX****Lamellslipstift Nylonduk/slipduk, medel, Huvud-Ø×huvudbredd: 60X50mm****Beställningsdata**

Ordernummer	554920 60X50
GTIN	4045197803764
Artikelklass	52E

**Beskrivning****Utförande:**

Radiellt infästa slipdukslameller runt verktygets axel. I kombination med slipduk blir **slipeffekten** hos slipnylonen **större**. Skaft-Ø 6 mm.

**Användningsdata:**

För avlägsning av smuts- och oxidskikt på metaller liksom för mattpolering av Cr-Ni och andra rostfria stål samt ickejärnmetaller.

**Teknisk beskrivning**

Skaft-Ø	6 mm
rekommenderat varvtal	5000 min <sup>-1</sup>
huvudbredd	50 mm
Huvud-Ø	60 mm
maximalt varvtal:	9000 min <sup>-1</sup>
Slipmedlets beteckning	A
Motsvarande kornstorlek	180 / 150
finhetsgrad	medel

Produktnamnsattribut	medel
Produktslag	Lamellslipstift

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	mindre lämplig		
Stål < 67 HRC	mindre lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Lacker	mindre lämplig		
torrt	lämplig		