

HOLEX**Momentnyckel, basenhet utan insticksverktyg, maximalt vridmoment:
100Nm****Beställningsdata**

Ordernummer	657277 100
GTIN	4045197804150
Artikelklass	62E

Beskrivning**Utförande:**

Robust, enarmad momentnyckel, inställbar via mikrometerskala och med spärr mot oavsiktlig ändring av inställningen.

Basdel med insticksfyrkant (utan insticksverktyg). Passande insticksverktyg nr 657582 – 657950.

Måttenheter: Nm, lbfft.

Funktion:

När inställt åtdragningsmoment nåtts utlöser momentnyckelns "signalanordning" (touch-ljud) och är därefter genast klar för fortsatt arbete.

Användningsdata:

För mindre till medelstora modeller.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Noggrannhet:

± 3 % av indikerat värde.

Skärdata:**Förklaring till ritningen och formeln:**

L_1 = spaklängd exkl. insticksverktyg

l_2 = justerat stickmått på momentnyckeln

l_3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått

L_4 = insticksverktygets stickmått

L = verktygets totala längd

T_1 = vridmoment som ska ställas in

T_2 = föreskrivet vridmoment

OBS!:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivning

mätnoggrannhet vridmoment	±3 %
Utbytbart verktyg	Insticksverktyg
visning	analog
hållare för insticksverktyg	14×18 mm
maximalt vridmoment	100 Nm
skalgradering 1 delstreck =	1 Nm
vikt	800 g
Dragriktning	Höger- och vänsterdragning
momentintervall	20 - 100 Nm
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [I ₃]	287 mm
omkopplingsbar avläsning	Nm
omkopplingsbar avläsning	lbfft
Utlösningssprincip	mekanisk kortvägsutlösning
Norm	DIN EN ISO 6789
mätmetod	vridmoment
Spaklängd utan insticksverktyg [I ₁]	247 mm
Anslutningsform	för insticksverktyg (fyrkanturtag)
Justerat stickmått på momentnyckeln [I ₂]	40 mm
totallängd L	380 mm
Inställning av utlösningvärdet	med inställningsskala
Feedback	utlösande
Utlösningvärdets justerbarhet	ställbar
Kalibrering	O1
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Loggbara data	nej
Mätteknik	mekanisk
Utlösningssignal	akustiskt
Utlösningssignal	haptisk

Produktslag	Momentnyckel
-------------	--------------

Tjänster

DAkS-kalibreringMomentnyckel maximalt vridmoment 1000 Nm	020020 1000
KalibreringMomentnyckel maximalt vridmoment 400 Nm	020010 400

Tillbehör

Spärrhuvud Typ-fyrkantfäste 2-3/4 tum	657630 2-3/4
Spärrhuvud tappdimension 2-1/2 tum	657620 2-1/2
Spärrhuvud Typ-fyrkantfäste 2-1/2 tum	657630 2-1/2
Omställbart spärrhuvud. Typ-fyrkantfäste 2-1/2 tum	657582 2-1/2
Spärrhuvudmed utstötare Typ-fyrkantfäste 2-1/2 tum	657580 2-1/2