

ALLURIS

Vridmomentprovare och kalibreringsapparat, maximalt vridmoment: 50 N·m**Beställningsdata**

Ordernummer	654395 50
GTIN	4260244681267
Artikelklass	47E

Beskrivning**Utförande:**

Kompakt mätinstrument för **fristående drift** med egen strömförsörjning via solceller eller **för inbyggnad i ett kalibreringssystem** (på begäran).

Fördel:

Snabb kontroll av manuella och motordrivna momentskruvdragare med gränsvärdesövervakning, dataminne och USB-gränssnitt. **Kalibrering av handmanövrerade skruv- och mutterdragare enligt DIN EN ISO 6789** (i kombination med ett kalibreringssystem), inkl. kalibreringsprogramvara för upprättande av ett komplett kalibreringsintyg. En förutsättning för upprättande av kalibreringsintyg är att den provningsapparat som används också har ett giltigt kalibreringsintyg som är lagrat i apparaten. Registreringen av ett uppdaterat kalibreringsintyg i apparatens system sker via tillverkaren.

Användningsdata:

Universalenhet för mätning av låga till medelhöga vridmoment och möjlighet att med hjälp av programvaran själv upprätta kalibreringsintyg enligt norm.

OBS!:**Inte lämpliga för mutterdragare!**

DAkKS-kalibreringsintyg möjligt.

Kalibrering: Pris på förfrågan

mätnoggrannhet vridmoment: $\pm 0,5\%$

upplösning: 0,05 N·m

mätområde: 5 - 50 N·m

visarens bredd: 147 mm

visarens höjd: 79 mm
visarens djup: 280 mm
vikt: 5 kg

Teknisk beskrivning

visarens bredd	147 mm
sexkantsfäste	5/16, 1/4 och 5/32 tum
mätområde	5 - 50 N·m
visarens djup	280 mm
fyrkantsfäste	3/8 tum
fyrkantsfäste	1/4 tum
maximalt vridmoment	50 N·m
visarens höjd	79 mm
vikt	5 kg
upplösning	0,05 N·m
mätnoggrannhet vridmoment	±0,5 %
Dragriktning	Höger- och vänsterdragning
Norm	DIN EN ISO 6789
datautgång	USB-gränssnitt
Kalibrering	Pris på förfrågan

Tjänster

Kalibrering Testapparat för vridmoment/-sensor maximalt vridmoment 400/2 Nm	018860 400/2
DAkS-kalibrering Testapparat för vridmoment/-sensor maximalt vridmoment 1000/2 Nm	018840 1000/2