

HOLEX**Roterande fil Z-stål – grov, VHM, Typ: A0820****Beställningsdata**

Ordernummer	540740 A0820
GTIN	4045197804716
Artikelklass	52D

Beskrivning**Utförande:**

Den innovativa tandgeometrin möjliggör **mycket höga bearbetningsprestanda** i kombination med **lugn gång och god styrförmåga**. Den optimala spånbildningen (inga spetsiga spån) garanterar hög ytkvalitet. Skaft-Ø 6 mm.

Användningsdata:

Optimerad för bearbetning av **stål och gjutstål**.

Teknisk beskrivning

Formbeskrivning	Cylinder
Tandningsfinhetsgrad	grov
förkortning tandning	Z-stål
Skaft-Ø	6 mm
Form	A0820
Huvud-Ø	8 mm

totallängd	64 mm
huvudlängd	19 mm
Serie	Filtandning Z stål
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Roterande fil

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
GG(G)	lämplig		