



## Roterande fil Z-stål – grov, VHM, Typ: C1020



### Beställningsdata

Ordernummer	540740 C1020
GTIN	4045197804808
Artikelklass	52D

### Beskrivning

#### Utförande:

Den innovativa tandgeometrin möjliggör **mycket höga bearbetningsprestanda** i kombination med **lugn gång och god styrförmåga**. Den optimala spånbildningen (inga spetsiga spån) garanterar hög ytkvalitet. Skaft-Ø 6 mm.

#### Användningsdata:

Optimerad för bearbetning av **stål och gjutstål**.

### Teknisk beskrivning

Huvud-Ø	9,6 mm
Tandningsfinhetsgrad	grov
Form	C1020
Skaft-Ø	6 mm
totallängd	64 mm
förkortning tandning	Z-stål

Formbeskrivning	Cylindrisk
huvudlängd	19 mm
Serie	Filtandning Z stål
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Roterande fil

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
GG(G)	lämplig		