



Roterande fil Z-stål – grov, VHM, Typ: D0605



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 540740 D0605 |
| GTIN | 4045197804822 |
| Artikelklass | 52D |

Beskrivning

Utförande:

Den **innovative tandgeometrin** möjliggör **mycket höga bearbetningsprestanda** i kombination med **lugn gång och god styrförmåga**. Den optimala spånbildningen (inga spetsiga spån) garanterar hög ytkvalitet. Skaft-Ø 6 mm.

Användningsdata:

Optimerad för bearbetning av **stål och gjutstål**.

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------------|--------------------|
| Huvud-Ø | 6 mm |
| Skaft-Ø | 6 mm |
| förkortning tandning | Z-stål |
| totallängd | 50 mm |
| Form | D0605 |
| Tandningsfinhetsgrad | grov |
| Formbeskrivning | Kulform |
| huvudlängd | 5 mm |
| Serie | Filtandning Z stål |
| Skärmaterial | VHM |
| Produktslag | Roterande fil |

Användardata

| | Lämplighet | V _c | ISO-kod |
|-------------------------------|------------|----------------|---------|
| Stål < 900 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 55 HRC | lämplig | | |
| Stål < 60 HRC | lämplig | | |
| Stål < 67 HRC | lämplig | | |
| GG(G) | lämplig | | |