



## Roterande fil Z-stål – grov, VHM, Typ: D0807



### Beställningsdata

Ordernummer	540740 D0807
GTIN	4045197804839
Artikelklass	52D

### Beskrivning

#### Utförande:

Den **innovative tandgeometrin** möjliggör **mycket höga bearbetningsprestanda** i kombination med **lugn gång och god styrförmåga**. Den optimala spånbildningen (inga spetsiga spån) garanterar hög ytkvalitet. Skaft-Ø 6 mm.

#### Användningsdata:

Optimerad för bearbetning av **stål och gjutstål**.

### Teknisk beskrivning

Tandningsfinhetsgrad	grov
Formbeskrivning	Kulform
totallängd	52 mm
Huvud-Ø	8 mm
Form	D0807
förkortning tandning	Z-stål
Skaft-Ø	6 mm
huvudlängd	7 mm
Serie	Filtandning Z stål
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Roterande fil

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
GG(G)	lämplig		