

**Garant****Setting Bench SB 1, Typ: 600****Beställningsdata**

Ordernummer	439900 600
GTIN	4062406206017
Artikelklass	41R

**Beskrivning****Utförande:**

Enkel och bekvämt manövrerbar horisontal inställningsapparat med verkstadsduglig pekskärm för förinställning av invändiga och utvändiga mätinstrument. Apparaten har högklassig bearbetning och har en massiv granitbas och mycket exakta styrningar. Den mycket noggranna motorstyrenheten reglerar de inställda utgångsvärdena i realtid, även om olika mätinstrument införs. Flerspråkig programvara. USB-gränssnitt för skrivare och scanner.

**Funktion:**

- **Inmatning av in- och utvändiga mått kan göras i millimeter eller tum.**
- **Integrerad toleransdator med snabbval av minimi-, maximi- och medelvärden.**
- **Lagring av favoriter för upprepade inställning av mätinstrument.**
- **Förloppet (historiken) registreras och kan hämtas när som helst.**

**leveransinnehåll:**

Inklusive nät-del, dammskyddshölje, fabrikskalibrering, bruksanvisning, transporthållare.

**Specialtillbehör:**

Adapter nr 439910; 439912; 439915; 439916, skrivare nr 085505, 2D-streckkodscanner nr 439930 storlek 1950GHD, eluttagslist nr 081163; 081179.

**OBS!:**

Gränsvärde för mätavvikelsen (MPE) enligt VDI/VDE/DGQ/DKD 2618 blad 17.2. Tillåtna omgivningsförhållanden  $20\text{ °C} \pm 3\text{ K}$ , mätt med kalibrerade normaler eller normalmätanordningar med användning av integrerad temperaturkompensation.

**Teknisk beskrivning**

vikt	140 kg
nätspänning	100 - 240 V
datautgång	USB-gränssnitt
höjd	596 mm
ytgångsspänning	24V, 5A
Bottenplatta djup	320 mm
repeternoggrannhet (2 $\sigma$ )	1 $\mu$ m
längd grundplatta	1140 mm
mätområde, utvändigt	40,1 - 655 mm
mätområde, invändigt	1 - 615 mm
nätfrekvens	50 - 60 Hz
noggrannhet	1,5 + L(mm)/300 $\mu$ m
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
effektförbrukning	150 W
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
avläsning	0,001 mm
strömförsörjning	100 – 240 V
Displaystorlek	10 tum
Displaytyp	TFT-pekskärm
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Inställningsenhet

## Tillbehör

Uttagslist med överspänningsskydd Antal uttag	081163
Adapter upplagsyta invändigt1 styck Typ INSIDE	439912 INSIDE
Adapter för 2-punkts hålmätinstrument1 styck Typ 90-300	439914 90-300
Etikettskrivare LabelWriter Typ LW450	085505 LW450
Adapter upplagsyta utvändigt1 styck Typ OUTSIDE	439910 OUTSIDE

Adapter för 2-punkts hålmätinstrument 1 styck Typ 35-90	439914 35-90
Handscanner 2D Typ 1950GHD	439930 1950GHD
Adaptersats för universalmätinstrument Typ UNIVERSAL	439916 UNIVERSAL