

Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 40/19mm**Beställningsdata**

Ordernummer	250017 40/19
GTIN	4062406119126
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

totallängd L	250 mm
Underläggsplatta	259031 18
Klamp, skruv, fjäder	259035 1
ISO-kod hållare	DCLNR/L 4040S19
Funktionsbredd L ₄	50 mm
Passande vändskär	CN.. 1906..
Vändskärsstorlek	19 mm
Huvudängd L ₁	45 mm
Skaftmått	40 mm
Skruv för underläggsplatta	259025 13
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	95 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig

Produktslag

Skärhållare

Tillbehör

Skruv för underläggsplatta 10 delar Typ 2	259026 2
Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum E 6,3 sexkant 2 mm	674242 2
Underläggsplatta Typ 36	259031 36
Underläggsplatta Typ 18	259031 18
Momentskruvdragare med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500