



Momentnyckel QuickSelect med inställningslåsning och spärrhuvud, maximalt vridmoment: 50Nm



Beställningsdata

Ordernummer	657095 50
GTIN	2050002047129
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Stabil och kompakt, enarmad momentnyckel med förinställning enligt skala och automatisk utlösning. Den höga noggrannheten förblir oförändrad även efter tusentals åtdragningar, eftersom alla förslitningsdelar tillverkats av förstklassiga material samtidigt som den böjliga stängeln belastas mycket kortvarigt. Hus och handgrepp av stabilt fyrkantrör. Skalan justerbar i efterhand. **Vänsterdragning sker genom att insticksverktyget vänds.**

Med **omställbart spärrhuvud**.

Måttenheter: Nm, lb-ft.

Fördel:

Förinställbar efter skala och kan säkras mot ytterligare justering genom löstagbar knapp. Som tillval kan nyckeln säkras mot manipulering med medföljande låsskruv och dekal.

Funktion:

När det inställda värdet nåtts utlöser momentnyckeln "signalanordningen" (touch-ljud) och är därefter genast klar för fortsatt arbete.

Användningsdata:

Eftersom vridmomentet kan ställas om mycket snabbt är nyckeln idealisk för reparationer och mindre serier.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L_1 = spaklängd exkl. insticksverktyg

L_2 = justerat stickmått på momentnyckeln

L_3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått

L_4 = insticksverktygets stickmått

L = verktygets totala längd

T_1 = vridmoment som ska ställas in

T_2 = föreskrivet vridmoment

OBS!:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivning

hållare för insticksverktyg	9×12 mm
Utbytbart verktyg	Insticksverktyg
visning	analog
mätnoggrannhet vridmoment	±3 %
maximalt vridmoment	50 Nm
vikt	1050 g
Dragriktning	Höger- och vänsterdragning
fyrkantfäste	3/8 tum
skalgradering 1 delstreck =	0,25 Nm
momentintervall	10 - 50 Nm
momentintervall	7 - 37 lbfot
Feedback	utlösande
Utlösningens värdejusterbarhet	ställbar
totallängd L	363,5 mm
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [I ₃]	297,5 mm
Utlösningens princip	mekanisk kortvägsutlösning
mätmetod	vridmoment
Spaklängd utan insticksverktyg [I ₁]	280 mm
Justerat stickmått på momentnyckeln [I ₂]	17,5 mm
Anslutningsform	för insticksverktyg (fyrkantfäste)
Inställning av utlösningens värde	med inställningsskala
omkopplingsbar avläsning	Nm
omkopplingsbar avläsning	lbfot
Norm	DIN EN ISO 6789
Kalibrering	O1

Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Loggbara data	nej
Utlösningssignal	akustiskt
Utlösningssignal	haptisk
Mätteknik	mekanisk
Serie	MANOSKOP® 730Fix
Produktslag	Momentnyckel

Tjänster

KalibreringMomentnyckel maximalt vridmoment 400 Nm	020010 400
DAkS-kalibreringMomentnyckel maximalt vridmoment 1000 Nm	020020 1000

Tillbehör

Insticksverktyg, fyrkant Typ-fyrkantsfäste 1-3/8 tum	657700 1-3/8
Insticksverktyg, fyrkant Typ-fyrkantsfäste 1-1/4 tum	657700 1-1/4
Insticksverktyg, fyrkant Typ-fyrkantsfäste 1-1/2 tum	657700 1-1/2
Omställbart spärrhuvud. Typ-fyrkantsfäste 1-1/2 tum	657600 1-1/2
Omställbart spärrhuvud.med utstötare, QuickRelease Typ-fyrkantsfäste 1-1/4 tum	657590 1-1/4
Omställbart spärrhuvud. Typ-fyrkantsfäste 1-3/8 tum	657600 1-3/8
Omställbart spärrhuvud.med utstötare, QuickRelease Typ-fyrkantsfäste 1-1/2 tum	657590 1-1/2
Omställbart spärrhuvud.med utstötare, QuickRelease Typ-fyrkantsfäste 1-3/8 tum	657590 1-3/8
Omställbart spärrhuvud. Typ-fyrkantsfäste 1-1/4 tum	657600 1-1/4
Momentnyckel QuickSelectmed inställningslåsning, utan spärrhuvud maximalt vridmoment 50 Nm	657099 50