



Momentnyckel QuickSelect med inställningslåsning och spärrhuvud, maximalt vridmoment: 130Nm



Beställningsdata

Ordernummer	657095 130
GTIN	2050002047143
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Stabil och kompakt, enarmad momentnyckel med förinställning enligt skala och automatisk utlösning. Den höga noggrannheten förblir oförändrad även efter tusentals åtdragningar, eftersom alla förslitningsdelar tillverkats av förstklassiga material samtidigt som den böjliga stängeln belastas mycket kortvarigt. Hus och handgrepp av stabilt fyrkantrör. Skalan justerbar i efterhand. **Vänsterdragning sker genom att insticksverktyget vänds.**

Med **omställbart spärrhuvud**.

Måttenheter: Nm, lb-ft.

Fördel:

Förinställbar efter skala och kan säkras mot ytterligare justering genom löstagbar knapp. Som tillval kan nyckeln säkras mot manipulering med medföljande låsskruv och dekal.

Funktion:

När det inställda värdet nåtts utlöser momentnyckeln "signalanordningen" (touch-ljud) och är därefter genast klar för fortsatt arbete.

Användningsdata:

Eftersom vridmomentet kan ställas om mycket snabbt är nyckeln idealisk för reparationer och mindre serier.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L_1 = spaklängd exkl. insticksverktyg

L_2 = justerat stickmått på momentnyckeln

L_3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått

L_4 = insticksverktygets stickmått

L = verktygets totala längd

T_1 = vridmoment som ska ställas in

T_2 = föreskrivet vridmoment

OBS!:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivning

Dragriktning	Höger- och vänsterdragning
mätnoggrannhet vridmoment	±3 %
visning	analog
fyrkantsfäste	1/2 tum
hållare för insticksverktyg	14×18 mm
skalgradering 1 delstreck =	0,5 Nm
vikt	1430 g
maximalt vridmoment	130 Nm
Utbytbart verktyg	Insticksverktyg
momentintervall	25 - 130 Nm
momentintervall	20 - 95 lbfot
Utlösningens värdejusterbarhet	ställbar
Norm	DIN EN ISO 6789
Justerat stickmått på momentnyckeln [I ₂]	25 mm
Inställning av utlösningens värde	med inställningsskala
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [I ₃]	404 mm
Spaklängd utan insticksverktyg [I ₁]	379 mm
Feedback	utlösande
omkopplingsbar avläsning	Nm
omkopplingsbar avläsning	lbfot
mätmetod	vridmoment
totallängd L	468 mm
Anslutningsform	för insticksverktyg (fyrkantfäste)
Utlösningens princip	mekanisk kortvägsutlösning
Kalibrering	O1

Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Loggbara data	nej
Utlösningssignal	akustiskt
Utlösningssignal	haptisk
Mätteknik	mekanisk
Serie	MANOSKOP® 730Fix
Produktslag	Momentnyckel

Tjänster

DAkS-kalibreringMomentnyckel maximalt vridmoment 1000 Nm	020020 1000
KalibreringMomentnyckel maximalt vridmoment 400 Nm	020010 400

Tillbehör

Omställbart spärrhuvud.med utstötare, QuickRelease Typ-fyrkantfäste 2-1/2 tum	657590 2-1/2
Omställbart spärrhuvud. Typ-fyrkantfäste 2-1/2 tum	657600 2-1/2
Insticksverktyg, fyrkant Typ-fyrkantfäste 2-3/4 tum	657700 2-3/4
Omställbart spärrhuvud. Typ-fyrkantfäste 2-1/2 tum	657582 2-1/2
Insticksverktyg, fyrkant Typ-fyrkantfäste 2-1/2 tum	657700 2-1/2
Spärrhuvudmed utstötare Typ-fyrkantfäste 2-1/2 tum	657580 2-1/2
Omställbart spärrhuvud. Typ-fyrkantfäste 2-3/4 tum	657600 2-3/4
Omställbart spärrhuvud. Typ-fyrkantfäste 2-3/4HD tum	657600 2-3/4HD
Spärrhuvud Typ-fyrkantfäste 2-3/4 tum	657630 2-3/4
Spärrhuvud Typ-fyrkantfäste 2-1/2 tum	657630 2-1/2
Spärrhuvud tappdimension 2-1/2 tum	657620 2-1/2
Momentnyckel QuickSelectmed inställningslåsning, utan spärrhuvud maximalt vridmoment 130 Nm	657099 130