

Garant GRIDLINE

Hörnarbetsplats med benställning med mörkgrå Eluplan-skiva, arbetsskiva längd: 1000mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 920101 1000 |
| GTIN | 4062406119577 |
| Artikelklass | 91P |

Beskrivning

Utförande:

Hörnarbetsplats för workstation. Höjdinställning i 25 mm-raster genom fotdel med fixeringsskruvar. Med benställning av stålplåt och fyrkantrör, bärförmåga **250 kg**.

Passar till:

Workstation mLevel, eLevel, eLevel+. En elektrisk höjdjustering av hörnarbetsplatsen är inte möjlig.

Lackering:

Fotdel antracit RAL 7016 (ej konfigurerbar), **sid- och bakväggar** ljusgrå RAL 7035, **pulverbelagda**.

OBS!:

Vid en kombination av hörnarbetsplatsen med Workstation eLevel eller eLevel+ är glidplåtar på arbetsstationerna obligatoriska.

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------|---------|
| arbetsskiva (tjocklek) | 40 mm |
| Färg ovansida arbetsskiva | mörkgrå |
| vikt | 80 kg |
| Djup | 800 mm |

| | |
|---|--|
| Serie | Workstation |
| Beläggningstjocklek | 2 mm |
| Princip för höjdjustering | komplett påbyggnad |
| Manöverpanel med display och minnesfunktion | nej |
| Skivans djup | 700 mm |
| Material arbetsskiva | ST-träkärna med Eluplan-plastbeläggning |
| Steglös höjdställning | nej |
| Ovansida arbetsskiva | Beläggning är antistatisk, mycket reptålig, medelhård, inte ljusäkta |
| Bredd | 1100 mm |
| Höjdställningsområde (arbetsskivans överkant) från – till | 750 - 1000 mm |
| arbetsskiva längd | 1000 mm |
| Beläggning arbetsskiva | Eluplan (plast), (linoleumgolv) |
| Arbetskiva (djup) | 1000 mm |
| Konstruktionsutförande | Stålrörskonstruktion |
| Höjdjustering arbetsplats | 750-1000 mm |
| Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä) | 250 kg |
| Utförande höjdställning | mekanisk |
| plattans tjocklek | 40 mm |
| Höjdutjämning | 25 mm |
| Höjdställning i raster | 25 mm |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktslag | Hörnarbetsplats |