



Tryckluftsdreven rakslipmaskin, spännhysl-Ø 6 mm, Typ: 3550-180ES



Beställningsdata

Ordernummer	079453 3550-180ES
GTIN	015451785284
Artikelklass	03R

Beskrivning

Utförande:

Tryckluftsdreven rakslip med 1050 W utgående effekt och högsta varvtal **18000 varv/minut**.
Spänntångdiameter 6 mm. Långt utförande med smal hals.

Teknisk beskrivning

maximalt varvtal:	18000 min ⁻¹
maximal luftförbrukning	1560 l/min
maximala vibrationer enligt EN	<2,5 m/s ²
axeleffekt	1050 W
vikt	1,4 kg
Längd	365 mm
bullernivå	81 dB(A)
Tryckluftsanslutning	1/4 tum
anslutningsgänga	NPT
Produktslag	Rakslip

