

Garant**Diamantslipstift hårdlött D427, D, Typ: ZY0825****Beställningsdata**

Ordernummer 552750 ZY0825

GTIN 4045197724557

Artikelklass 51E

Beskrivning**Utförande:**Precisionsslipade ämnen med **diamantbeläggning** genom **vakuumhårdlöding**.**Fördel:**

- **Högre skärkraft jämfört med galvaniskt bundna slipstift tack vare stort kornutstick (ca 70 % av slipkornet sticker ut från bindningen) och starkare bindning.**
- **Den öppna strukturen och den grova kornstorleken D427 sänker sliptemperaturen och minimerar tendensen att sättas igen.**

Användningsdata:Vid manuell slipning, slipning i industrirobotar eller CNC-slipmaskiner för **grova sliparbeten** med hög materialavverkning. **Valsfräsning, konturfräsning** av kompositmaterial (kol-/glasfiberarmerad plast), glasfiber, grafit och Honeycomb.**OBS!:**

Ytterligare kornstorlekar, specialformer eller slipstift med invändig kylning för stationär användning levereras på begäran.

Teknisk beskrivning

Formbeskrivning Cylinder

totallängd	80 mm
Huvud-Ø	8 mm
Skaft-Ø	8 mm
huvudlängd	25 mm
Slipmedel	Diamant
Slipmedlets beteckning	D
Produktslag	Slipstift

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig	15-20 m/s	
Sten	lämplig	15-20 m/s	
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		