

## Montagelåda av stålplåt, Typ: 690



### Beställningsdata

Ordernummer	693470 690
GTIN	2050001777683
Artikelklass	66K

### Beskrivning

#### Utförande:

1 mm tjock stålplåt med präglade falsar. 2 bärhandtag och lockanslag. Kan låsas med hänglås (nr 085830 och följande).

#### Lackering:

RAL 7001 silvergrå **pulverbelagd**.

ytermått längd: 690 mm

ytermått djup: 360 mm

ytermått höjd: 310 mm

insatslängd: 660 mm

insatsbredd: 170 mm

insatshöjd: 50 mm

### Teknisk beskrivning

insatslängd	660 mm
ytermått djup	360 mm
ytermått längd	690 mm
vikt	16 kg
insatsbredd	170 mm

ytermått höjd	310 mm
insatshöjd	50 mm
Produktslag	Verktygstransportsystem

## Tillbehör

Precisionscylinderlåsolika låsegenskaper Höljes-Ø 40 mm	085855 40
Precisionscylinderlås med hög bygelsamma låsegenskaper Höljes-Ø 40 mm	085876 40
Cylinderlås med hög bygelolika låsegenskaper Höljes-Ø 40 mm	085882 40
Clinderlåssats 4 delar per sats, samma låsegenskaper Höljes-Ø 40 mm	085865 40
Precisionscylinderlåsolika låsegenskaper Höljes-Ø 50 mm	085850 50
Sifferkombinationslås Höljes-Ø 40 mm	085885 40
Sifferkombinationslås Höljes-Ø 50 mm	085831 50
Sifferkombinationslås Höljes-Ø 40 mm	085830 40
Cylinderlåsolika låsegenskaper Höljes-Ø 50 mm	085880 50
Cylinderlåsolika låsegenskaper Höljes-Ø 50 mm	085890 50
Cylinderlås med hög bygelolika låsegenskaper Höljes-Ø 40 mm	085866 40
Precisionscylinderlås med hög bygelolika låsegenskaper Höljes-Ø 40 mm	085875 40
Precisionscylinderlåssamma låsegenskaper Höljes-Ø 50 mm	085870 50
Sifferkombinationslås med hög bygel Höljes-Ø 50 mm	085832 50
ALUTITAN hänglåsolika låsegenskaper Höljes-Ø 50 mm	085868 50
Cylinderlås standardkvalitetolika låsegenskaper Höljes-Ø 50 mm	085860 50