

**Borrmaskin, Typ: GBM10RE****Beställningsdata**

Ordernummer	075420 GBM10RE
GTIN	3165140485968
Artikelklass	03B

Beskrivning**Utförande:**

Handborrmaskin med 600-W-motor och högt vridmoment för borrar i stål med en tjocklek på upp till 10 mm.

- **Snabbchuck för hög precision och lång livslängd.**
- **Kompakta yttermått och låg vikt.**
- **Styreelektronik för exakt borrar.**
- **Höger-/vänstergång.**
- **Softgrip.**

Fördel:

Styreelektronik för exakt förborring.

leveransinnehåll:

Inklusive snabbspännborrchuck 10 mm.

Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	GBM 10 RE
maximalt varvtal 1:a växeln	2600 min ⁻¹
borrchuckens spännvidd	1 - 10 mm
vikt	1,7 kg

maximal spiralborr-Ø i trä, 1:a växeln	25 mm
maximala vibrationer enligt EN	4,8 m/s ²
effektförbrukning	600 W
chuckfäste	1/2 tum – 20 UNF
maximal spiralborr-Ø i stål, 1:a växeln	10 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
lämpligt för material	Stål
förpackning	Systemväska, (L-Boxx)
Produktslag	Bormaskin