



Rakslip, Typ: 722319



Beställningsdata

Ordernummer	077261 722319
GTIN	4014586879444
Artikelklass	03F

Beskrivning

Utförande:

- Mycket lätthanterlig rakslip.
- Lugn gång tack vare den flerlagrade spindeln.
- Kraftfull motor med hög genomdragsförmåga.
- Varvtalsregleringen gör den utomordentligt lämplig för bearbetning av rostfritt stål och för slip- och poleringsarbeten.
- Lämplig för slipstift och hårdmetallfräsar.
- Kraftfull rakslipmaskin med lång spindelhals.

leveransinnehåll:

Inklusive spännhylsa med 6 mm Ø, 2 chucknycklar SW13 och SW17.

OBS!:

Rakslipmaskinerna är godkända för användning med roterandefilar med diametrar upp till 12 mm.

Teknisk beskrivning

effektförbrukning	750 W
tillverkarens beteckning	GSZ8-280PEL
kabellängd	4 m
vikt	1,8 kg
maximala vibrationer enligt EN	< 2,5 m/s ²

elektroniskt varvtalsförval	ja
varvtalsområde	8500 - 28000 min ⁻¹
maximal spännhyls-Ø	6 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Rakslip

Tillbehör

Spännhylsa för rakslipmaskin Spännhylsa-Ø 6 mm	077268 6
--	----------