



## Rakslip, Typ: 722320



### Beställningsdata

Ordernummer	077261 722320
GTIN	4014586879451
Artikelklass	03F

### Beskrivning

#### Utförande:

- **Mycket lätthanterlig rakslip.**
- **Lugn gång tack vare den flerlagrade spindeln.**
- **Kraftfull motor med hög genomdragsförmåga.**
- **Varvtalsregleringen gör den utomordentligt lämplig för bearbetning av rostfritt stål och för slip- och poleringsarbeten.**
- **Lämplig för slipstift och hårdmetallfräsar.**
- **Robust rakslip, varvtalsreducerad.**
- **Kan även användas för stålbearbetning.**
- **POWERtronic med varvtalsstabilisering och överlastskydd.**

#### leveransinnehåll:

Inklusive spännhylsa med 6 mm Ø, 2 chucknycklar SW13 och SW17.

#### OBS!:

Rakslipmaskinerna är godkända för användning med roterandefilar med diametrar upp till 12 mm.

### Teknisk beskrivning

maximala vibrationer enligt EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
elektroniskt varvtalsförval	ja
tillverkarens beteckning	GSZ8-90PEL

kabellängd	4 m
vikt	1,8 kg
effektförbrukning	710 W
varvtalsområde	2500 - 9000 min <sup>-1</sup>
maximal spännhyls-Ø	6 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Rakslip

## Tillbehör

Spännhylsa för rakslipmaskin Spännhylsa-Ø 6 mm	077268 6
--	----------