



Rakslip, Typ: 722322



Beställningsdata

Ordernummer	077261 722322
GTIN	4014586880501
Artikelklass	03F

Beskrivning

Utförande:

- **Mycket lätthanterlig rakslip.**
- **Lugn gång tack vare den flerlagrade spindeln.**
- **Kraftfull motor med hög genomdragsförmåga.**
- **Varvtalsregleringen gör den utomordentligt lämplig för bearbetning av rostfritt stål och för slip- och poleringsarbeten.**
- **Lämplig för slipstift och hårdmetallfräsar.**

Med FEIN **ErgoGrip** för icke tröttande arbete tack vare det ergonomiskt anpassade handtaget. Universalrakslip för arbeten på svåråtkomliga ställen. Smal och lätthanterlig hals möjliggör invändig slipning.

Kraftfull och lätthanterlig rakslip med **kort spindelhals**. Lämplig också för halvstationär användning.

- **Ytterst effektiv FEIN ErgoGrip-rakslip.**
- **Kraftigt tilltaget nedsänkingsdjup, längd halslager: 173 mm.**
- **POWERtronik med varvtalsstabilisering och överlastskydd.**
- **Med lång spindelhals.**

leveransinnehåll:

Inklusive spännhylsa med 8 mm Ø, 2 chucknycklar NV 13 och NV 17.

OBS!:

Rakslipmaskinerna är godkända för användning med roterandefilar med diametrar upp till 12 mm.

Teknisk beskrivning

vikt	2,1 kg
maximala vibrationer enligt EN	< 2,5 m/s ²
effektförbrukning	1010 W
kabellängd	4 m
elektroniskt varvtalsförval	ja
tillverkarens beteckning	GSZ11-320PERL
varvtalsområde	9500 - 32500 min ⁻¹
maximal spännhyls-Ø	8 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Rakslip

Tillbehör

Spännhylsa för rakslipmaskin Spännhylsa-Ø 8 mm	077268 8
--	----------