

**Garant****GARANT Master Titan HM-fräs med fler spändelare TPC, TiAlN, Ø e8 DC: 5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	203124 5
GTIN	4062406120214
Artikelklass	11Z

**Beskrivning****Utförande:**

**Speciellt för TPC-fräsning** i högkapacitetsfräsar för universell användning.

Förstärkt kärna.

**Optimerad böjhållfasthet** tack vare användning av substrat med ultrafina korn..

**Användningsdata:**

För fräsning av **titan och titanlegeringar**.

**OBS!:**

$h_{max}$ : De värden som anges i tabellen är maximivärden.

$a_{e,max}$  =  $0,04 \times D$  för TPC-bearbetningen.

**Teknisk beskrivning**

Spiralvinkel	40 grad
Skär-Ø $D_c$	5 mm
Tolerans nom.-Ø	e8
Skärlängd $L_c$	20 mm
Skaft	DIN 1835 B med h5
Tandantal Z	6
Balanseringskvalitet med skaft	G 2,5 med HB
Matningsriktning	horisontell och sned
totallängd L	67 mm

Spånets medeltjocklek $h_{max}$ för TPC-fräsning i titan > 850 N/mm <sup>2</sup>	0,028 mm
Skaftdiameter $D_s$	6 mm
Hörnavrundning $r_v$	0,1 mm
Serie	Master Titan
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm
Typ	N
Egenskap spiralvinkel	Oregelbunden
Skärindelning	Oregelbunden
Ingreppsbredd $a_e$ vid fräsoperation	0,04×D
Invändig	nej
Bearbetningsstrategi	TPC
Färgring	skär
Produktslag	Hörnfräs

## Användardata

	Lämplighet	$V_c$	ISO-kod
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	100 m/min	S
vått maximal	lämplig		