


Garant**Skjutmått Nonie 1/50, mätområde: 200mm****Beställningsdata**

Ordernummer	410105 200
GTIN	4062406122164
Artikelklass	40Z

Beskrivning**Utförande:**

Bländfritt mattförokromade avläsningsdelar.

Fingraderad, kontrastrik skala.

Finläppade mätytor.

Låsskruv upptill.

Ergonomiskt optimerad löpare. Bättre avläsning tack vare färgmärkt skala.

Finläppade mätytor.

Specialtillbehör:

Gängtabell nr 412180 för skjutmåttets baksida.

Teknisk beskrivning

gradering	1/50 mm
Kalibrering	A1
förpackning	Etui
avläsning	0,02 mm
mätområde	0 - 200 mm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
skänkellängd	50 mm
gradering	1/128 tum
Norm	ISO 13385

Djupmått	Ø 1,6
Djupmått finns	ja
Mätavvikelse E MPE	±0,03 mm
Låsning	Låsskruv upptill
Mätteknik	analog
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
Produktslag	Universalskjutmått

Tjänster

KalibreringSkjutmått / djupmått maximalmätområde 200 mm	021000 200
DAkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 200 mm	021010 200