

**HM-skrubbfräs HPC, obelagd, Ø e8 DC: 6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	205260 6
GTIN	4062406122454
Artikelklass	12X

**Beskrivning****Utförande:**

För grovbearbetning.

Speciell slipning för bearbetning av icke-järnmetaller.

**Teknisk beskrivning**

Skärlängd $L_c$	13 mm
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Tolerans nom.-Ø	e8
Skaftdiameter $D_s$	6 mm
Skär-Ø $D_c$	6 mm
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Spiralvinkel	45 grad
Matning $f_z$ för valsfräsning i kortspånande aluminium	0,1 mm
totallängd L	57 mm
Matning $f_z$ för spårfräsning i kortspånande aluminium	0,08 mm
Utkragningslängd $L_1$ inkl. friställning	19 mm
Friställningsdiameter $D_1$	5,5 mm
Tandantal Z	3
Hörnavrundning $r_v$	0,2 mm

Beläggning	obelagd
Skärmaterial	VHM
Norm	DIN 6527
Fräsprofil	WR
Ingreppsbredd $a_e$ vid fräsoperation	fullspår sågdjup $1 \times D$
Ingreppsbredd $a_e$ vid fräsoperation	fullspår sågdjup $1 \times D$
Invändig	nej
Bearbetningsstrategi	HPC
Färgring	gul
Produktslag	Hörnfräs

## Användardata

	Lämplighet	$V_c$	ISO-kod
Alu	lämplig	300 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	280 m/min	N
Alu > 10% Si	mindre lämplig	200 m/min	N
PA 66	mindre lämplig	120 m/min	N
PEEK	mindre lämplig	100 m/min	N
Cu	lämplig	80 m/min	N
CuZn	lämplig	100 m/min	N
vått maximal	lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	mindre lämplig		
Luft	mindre lämplig		

## Tjänster

Skafslipning Typ HB	129100 HB
---------------------	-----------