


**3M****Grovrengöringsrondell (SiC), XT-DC, skiv-Ø: 100mm****Beställningsdata**

Ordernummer	555934 100
GTIN	68410001133692
Artikelklass	53M

**Beskrivning****Utförande:**

Grovrengöringsrondeller med syntetisk, jämn slipnylon belagd med slipkorn. Öppen struktur som inte sätts igen.

**Kantstabil, extremt snabb avverkning och lång utslitningstid.** Perfekt för borttagning av glödskal.

**Användningsdata:**

**Radiell användning** på flexibla axlar och rakslipmaskiner. För rostborttagning, lackborttagning, rengöring av svetsfogar och borttagning av ytsmuts.

**Teknisk beskrivning**

skiv-Ø	100 mm
hål-Ø	13 mm
rekommenderat varvtal	6000 min <sup>-1</sup>
Tjocklek	15 mm
Slipmedel	Kiselkarbid (SiC)

Slipmedlets beteckning	SiC
Hårdhetsgrad	mycket hård
finhetsgrad	extra grov
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Produktnamnsattribut	XT-DC
Produktslag	grov rengörings slipnylon

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Sten	mindre lämplig		
Lacker	lämplig		
Uni	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		

## Tillbehör

Hylsdorn Antal inspända rondeller 1	556380 1
Hylsdorn Antal inspända rondeller 1-2	556380 1-2