


**HOLEX****Grovrengöringsrondell (SiC), skiv-Ø: 150mm****Beställningsdata**

Ordernummer	555946 150
GTIN	4062406123932
Artikelklass	52E

**Beskrivning****Utförande:**

Grovrengöringsrondeller med syntetisk, jämn slipnylon belagd med slipkorn. Öppen struktur som inte sätts igen.

**Snabb avverkning** för universella rengöringsarbeten.

**Användningsdata:**

**Radiell användning** på flexibla axlar och rakslipmaskiner. För rostborttagning, lackborttagning, rengöring av svetsfogar och borttagning av ytsmuts.

**Teknisk beskrivning**

rekommenderat varvtal	4000 min <sup>-1</sup>
skiv-Ø	150 mm
hål-Ø	13 mm
Tjocklek	15 mm
Slipmedel	Kiselkarbid (SiC)
Slipmedlets beteckning	SiC

Hårdhetsgrad	hårt
finhetsgrad	extra grov
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Produktslag	grovrengöringsslipnylon

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Sten	mindre lämplig		
Lacker	lämplig		
Uni	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		

## Tillbehör

Hylsdorn Antal inspända rondeller 1-2	556380 1-2
---------------------------------------	------------

Hylsdorn Antal inspända rondeller 1

556380 1