

**Garant****Gängsnitt HSS-E, MF: 18X1,25****Beställningsdata**

Ordernummer	141055 18X1,25
GTIN	4062406223649
Artikelklass	11K

**Beskrivning****Utförande:**

Solid, förslitsad form **med dubbelsidig spiralspets.**

**Skärfas över 2 gängor. Läppad och nitrerad, spånvinkel ca 15°. För rostbeständiga stål och höghållfaststål.**

Skärriktning: Höger

Toleransklass: DIN 13 6g

stigning: 1,25 mm

Utvändig Ø: 45 mm

höjd: 14 mm

**Teknisk beskrivning**

stigning	1,25 mm
höjd	14 mm
Utvändig Ø	45 mm
Toleransklass	DIN 13 6g
gänga	M18x1,25

Gängtyp	MF
Flankvinkel	60 grad
Skärmaterial	HSS E
Norm	EN 22568
Skärriktning	Höger
Produktslag	Gängsnitt

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	mindre lämplig		