



Spets-kombitång, förkromad VDE-isolerad, totallängd: 145mm



Beställningsdata

Ordernummer	701655 145
GTIN	4003773079361
Artikelklass	73F

Beskrivning

Utförande:

Greppytor med speciell trepunktskontur för säkert grepp om plana delar. Lätt skärning tack vare kraftöverföringsled med hög utväxling. Ett fräst spår i greppområdet gör det enkelt att hålla och dra små arbetsstycken, t.ex. spikar, stift och skruvar. Praktisk vid arbete i svåråtkomliga arbetsområden. Huvud med smal form och spetsiga backar.

Isolerade enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 för arbeten under spänning upp till 1 000 V.

Norm:

DIN ISO 5746.

Material:

Specialverktogsstål.

Teknisk beskrivning

totallängd	145 mm
klippkapacitet hård tråd upp till Ø	2 mm
klippkapacitet medelhård tråd upp till Ø	3 mm
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norm	DIN ISO 5746
Handtag	Hylsor av flerkomponentmaterial.
Material	Specialverktogsstål
Yta	förkromad

gnistfri

nej

Produktslag

Multifunktionstång