

**Diamant-slipskålskiva STARTEC XP-P D×T×H (mm), 100×35×20, Typ: D64****Beställningsdata**

Ordernummer	597954 D64
GTIN	9003172004617
Artikelklass	53Y

Beskrivning**Utförande:**

Högeffektiva slipskålar med diamantbeläggning i metallbinding med förhöjd hållfasthet och optimerad bindningsförmåga för diamantkornet. Minskningen av skärkrafterna som den optimala korn-bindningskombinationen ger möjliggör **maximal slipverkan** och höga **matningshastigheter**. Högsta kantstabilitet förbättrar **profilnoggrannheten** även vid höga matningshastigheter och **förlänger slipningsintervallen** genom konstanta ytresultat.

Specifikation: D64BXP-P STARTEC XP-P.

Användningsdata:

Högeffektslipskivor (spårslipning) av roterande VHM-skärverktyg. För våtslipning med olja (rekommenderas) eller emulsion/vatten.

Teknisk beskrivning

Kornstorlek	D64
Slipmedlets beteckning	D
Specifikation	D64BXP-P STARTEC XP-P
Slipmedel	Diamant

Form	11V9
Skiv-Ø D	100 mm
Skivbredd D	35 mm
Produktnamnsattribut	100×35×20
Hål-Ø H	20 mm
Slipbeläggning bredd W framsida	3 mm
Slipbeläggning höjd X	10 mm
Produktslag	Slipskål

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Hårdmetall (HM)	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	mindre lämplig		
vått maximal	lämplig		